



GSETMM301LAN

tehalit.WA Płytkę centralna Typ30 D-Sub 1-krotna ABS bezhalogenowy alu

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów 1

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku D-sub

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 35 mm

Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006