



GSETMM302LAN

tehalit.WA Płytką centralna Typ30 D-Sub 2-krotna ABS bezhalogenowy alu

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	D-sub
------------------	-------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Wymiary

Wysokość	71 mm
----------	-------

Szerokość	71 mm
-----------	-------

Głębokość	35 mm
-----------	-------

Materiały

Kolor	Aluminium
-------	-----------

Kod RAL	9006
---------	------