



HA364

Rozłącznik izolacyjny 3P 1600A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1600 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw PN-EN-60947	50 kA

Architektura

Liczba biegunów	3
Element sterujący/obsługowy	Uchwyt długi
Typ konstrukcji urządzenia	Stacjonarny

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP00
----------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	6x 240 mm ²
--	------------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	12000 V

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	122 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	366 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	1053000 W

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------