



HA760040

tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 60x40mm, jasnoszary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Regulowany	Nie
------------	-----

Prąd

Odporny na upływ	Tak
------------------	-----

Wymiary

Wysokość kanału	60 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	40 mm
Szerokość szczeliny	6 mm
Szerokość	6.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	PC/ABS
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Otworowanie podstawy	EN 50085-2-3:1999
----------------------	-------------------

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	66
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	1758 mm ²
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	47
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	91

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Wolne od halogenu	Tak
Odporność ogniowa	M1

Temperatura

Temperatura otoczenia	-25...90 °C
-----------------------	-------------