



HFD440

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 4P NH2 400 A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	400 A
-----------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Napęd obrotowy na drzwi

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i	800 V
------------------------------------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	229,60 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	57,40 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	263000 W

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP00
----------------------	------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH2
---------------------------------	-----

Wymiary

Wysokość	240 mm
Szerokość	325 mm

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----