



HNG25025

**tehalit.HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 25x25mm, PC-ABS, jasnoszary**

#### Specyfikacja techniczna

##### Konstrukcja

|            |     |
|------------|-----|
| Regulowany | Nie |
|------------|-----|

##### Prąd

|                  |     |
|------------------|-----|
| Odporny na upływ | Tak |
|------------------|-----|

##### Wymiary

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Wysokość kanału     | 25 mm   |
| Długość             | 2000 mm |
| Szerokość kanału    | 25 mm   |
| Szerokość szczeliny | 5 mm    |
| Szerokość           | 7.5 mm  |

##### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kształt pokrywy | luźny |
|-----------------|-------|

##### Materiał

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kolor             | jasnoszary |
| Kolor RAL         | RAL 7035   |
| Materiał          | PC/ABS     |
| Grupa materiałowa | tworzywo   |
| Powierzchnia      | naturalne  |

##### Instalacja / Montaż

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Otworowanie podstawy | EN 50085-2-3:1999 |
|----------------------|-------------------|

##### Przewód

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2 | 19      |
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny             | 413 mm² |
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2 | 14      |
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2 | 27      |

##### Norma

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
| Klasyfikacja UL 94        | V0     |

##### Bezpieczeństwo

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Zgodny z REACH          | Tak |
| Zgodny z dyrektywą ROHS | Tak |

Wolne od halogenu

Tak

### Temperatura

---

Temperatura otoczenia

-25...90 °C