



HTG411H

agardio.manager Serwer monitoringu energii

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów 6

Sprzęt

Serwer sieci W Tak

Napięcie

Zakres napięcia pracy 24 - 24 V

Typ napięcia zasilania DC

Łączność

Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów Interfejs Ethernet

Moc

Pobór mocy VA 7 VA

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 70 °C

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak