



HTG911H

agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy 2500 mA

Funkcje

Napięcie wyjściowe dostosowane Nie

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Pojemność

Liczba modułów 4

Napięcie

Napięcie wyjściowe 24 - 24 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 70 °C

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy