



Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem	15 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	42.6 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	14.2 W
Wytrzymałość	
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	1500
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	10000
Podłączenie	
Liczba szyn zbiorczych na pole	1 / 2
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-25...55 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...80 °C
Temperatura	
Temperatura kalibracji	30 °C