



K46N

## Zaciski rozgałęźne 5-polowe 25/2x16mm<sup>2</sup>

### Specyfikacja techniczna

#### Konstrukcja

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Liczba biegunów | 5 P |
|-----------------|-----|

#### Funkcje

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| suitable for fine conductors w/o cable sleeve       | Tak |
| suitable for extra fine conductors w/o cable sleeve | Tak |

#### Prąd

|                    |      |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 80 A |
|--------------------|------|

#### Wymiary

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Głębokość produktu | 49 mm  |
| Wysokość produktu  | 62 mm  |
| Szerokość produktu | 197 mm |

#### Podłączenie

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Połączenie śrubowe |
|------------------|--------------------|

#### Wypożenie

|              |    |
|--------------|----|
| Liczba wyjść | 10 |
| Liczba wejść | 5  |

#### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

#### Bezpieczeństwo

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Zgodny z REACH          | Nie |
| Zgodny z dyrektywą ROHS | Tak |