



K96A

Zaciski do szyn zbiorczych 15-25mm² Cu 12x5mm

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 16 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3,50 - 3,50 Nm
-----------------------------	----------------

Wymiary

Wysokość szyny zbiorczej	12 mm
Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 5 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	65 A
-----------------	------