



K96B

Zaciski do szyn zbiorczych 15-16mm² Cu 20/30/40x10mm

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

| | |
|---|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1.5 - 16 mm ² |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 1.5 - 16 mm ² |

Instalacja, montaż

| | |
|-----------------------------|----------|
| Nominalny moment dokręcania | 3 - 3 Nm |
|-----------------------------|----------|

Wymiary

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Szerokość/grubość szyny zbiorczej | 10 - 10 mm |
| Wysokość | 26 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Głębokość | 25 mm |

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 180 A |
|-----------------|-------|