



K96D

Zaciski do szyn zbiorczych 15-50mm² Cu 12x5mm

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	10 - 50 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 - 50 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	10 - 10 Nm
-----------------------------	------------

Wymiary

Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 5 mm
Szerokość	16,50 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	315 A
-----------------	-------