



K96K

### Zaciski do szyn zbiorczych 50-150mm<sup>2</sup> Cu 12x5/10mm

#### Specyfikacja techniczna

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	50 - 150 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	50 - 150 mm <sup>2</sup>

##### Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	15 - 15 Nm
-----------------------------	------------

##### Wymiary

Wysokość szyny zbiorczej	12 mm
Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 10 mm
Wysokość	19,50 mm
Szerokość	34 mm

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	275 A
-----------------	-------