



K96M

### Zaciski do szyn zbiorczych 15-70mm<sup>2</sup> Cu 12x5mm

#### Specyfikacja techniczna

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	16 - 35 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 70 mm <sup>2</sup>

##### Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	8 - 8 Nm
-----------------------------	----------

##### Wymiary

Wysokość szyny zbiorczej	12 mm
Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 10 mm
Wysokość	18 mm
Szerokość	25,50 mm
Głębokość	42 mm

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	175 A
-----------------	-------