



KB190B

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 20mm² 57M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 100 A

Architektura

Liczba biegunów 1

Wymiary

Długość 1000 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 20 mm²

Pojemność

Liczba modułów 57