



KB190C

### Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 20mm<sup>2</sup> 24M

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 100 A

##### Architektura

Liczba biegunów 1

##### Wymiary

Długość 420 mm

##### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 20 mm<sup>2</sup>

##### Pojemność

Liczba modułów 24