



KB263A

## Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 2P 10mm<sup>2</sup> 12M

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

#### Architektura

Liczba biegunów 2

#### Wymiary

Długość 210 mm

#### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm<sup>2</sup>

#### Pojemność

Liczba modułów 12