



KB280B

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 2P 16mm² 56M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

Architektura

Liczba biegunów 2

Wymiary

Długość 1000 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 16 mm²

Pojemność

Liczba modułów 57