



KB363C

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 3P 10mm² 24M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 3

Wymiary

Długość 420 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm²

Pojemność

Liczba modułów 24