



KB463A

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 4P 10mm² 12M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 4

Wymiary

Długość 210 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm²

Pojemność

Liczba modułów 12