



KB480B

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 4P 16mm² 57M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

Architektura

Liczba biegunów 4

Wymiary

Długość 1000 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 16 mm²

Pojemność

Liczba modułów 57