



KCF668L

Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 4P 16mm² do RCCB 3-rzędowa lewa 125mm

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 4

Wymiary

Długość 271 mm

Zakres napięcia

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm²