



KD304M

Szyna fazowa widełkowa 3P do 4 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm²

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 3

Wymiary

Długość 176 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4500 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C

Pojemność

Liczba modułów 10