



KDE04087011



tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż E04 147X247 8mm PA stalowy

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Minimalna głębokość montażowa	54 mm
Długość zewnętrzna	161 mm
Wymiar montażowy - długość	147 mm
Wymiar montażowy - szerokość	247 mm
Grubość wgłębienia dywanu	8 mm
Szerokość zewnętrzna	261 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	prostokątny
-----------------	-------------

Materiał

Kolor	stalowy
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	Poliamid (PA)
Grupa materiałowa	tworzywo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do instalacji betonowej	Tak

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	1
-------------------------	---

Wypożenie

Liczba urządzeń do wbudowania	4
Liczba puszek instalacyjnych	2

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	1.5 kN
------------------	--------