




KDE04089005



tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż E04 147X247 8mm czarny PA

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	54 mm
Szerokość wbudowania	247 mm
Długość wbudowania	147 mm
Długość	161 mm
Szerokość	261 mm
Grubość wgłębienia dywanu	8 mm

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Nie
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Nie
Do czyszczenia na mokro	Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Poliamid (PA)
Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	1,50 - 1,50 kN
------------------	----------------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Kształt Model/kształt/forma

Kształt	Prostokątny
---------	-------------

Tekst	
Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
Rodzaj połączenia	
Liczba wejść kablowych	1
Liczba gniazd SCHUKO	4
Sprzęt	
Liczba wbudowanych urządzeń	4
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpo- dłogowe)	E04