



KDN163A

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 10mm² 12M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 1

Wymiary

Długość 210 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4500 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm²

Pojemność

Liczba modułów 12