



KDN180B

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 16mm² 57M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

Architektura

Liczba biegunów 1

Wymiary

Długość 1000 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4500 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 16 mm²

Pojemność

Liczba modułów 57