



KDN263AZS

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma LN przerwa 1M + akc 10mm² 63A 10M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Wymiary

Długość	185 mm
---------	--------

Zakres napięcia

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
----------------------------------	--------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 mm ²
--	--------------------

Pojemność Zakres obciążenia

Liczba modułów	10,50
----------------	-------