



KDN263B

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm² 56M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Wymiary

Długość	1000 mm
---------	---------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4500 V
----------------------------------	--------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 mm ²
--	--------------------

Pojemność

Liczba modułów	56
----------------	----