



KDN363B

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm² 57M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Wymiary

Długość	1000 mm
---------	---------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4500 V
----------------------------------	--------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 mm ²
--	--------------------

Pojemność

Liczba modułów	57
----------------	----