



KDN363F

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm² do RCCB 4P+MCB / SPD 4P+MCB 3P 12M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 3

Wymiary

Długość 210 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4500 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm²

Pojemność

Liczba modułów 12