



KDN450E

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L1L2L3N L1N L2N L3N L2N 12mm² 80A 58M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

Architektura

Liczba biegunów 4

Wymiary

Długość 1035 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 16 mm²

Pojemność

Liczba modułów 58