



KDN463A

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm² 12M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Wymiary

Długość	210 mm
---------	--------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4500 V
----------------------------------	--------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 mm ²
--	--------------------

Pojemność

Liczba modułów	12
----------------	----