



KDN480A

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm² do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

Architektura

Liczba biegunów 4

Wymiary

Długość 210 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4500 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 16 mm²

Pojemność

Liczba modułów 12