



KDQ08127011



tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż Q08 294X294 12mm PA stalowy

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Minimalna głębokość montażowa	60 mm
Długość zewnętrzna	314 mm
Wymiar montażowy - długość	294 mm
Wymiar montażowy - szerokość	294 mm
Grubość wgłębienia dywanu	12 mm
Szerokość zewnętrzna	314 mm

Materiał

Kolor	stalowy
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	Poliamid (PA)
Grupa materiałowa	tworzywo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do instalacji betonowej	Tak

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	1
-------------------------	---

Wypożenie

Liczba urządzeń do wbudowania	8
Liczba puszek instalacyjnych	4

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	1.5 kN
------------------	--------