



KH23C

Zacisk rozgałęźny 3-polowy 2x25/2x16mm²/pole

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	65,90 mm
Szerokość	69,20 mm
Głębokość	45,50 mm

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2,80 - 2,80 Nm
-----------------------------	----------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	80 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---