



KH24C

Zacisk rozgałęźny 4-polewy 2x25/2x16mm²/pole

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
-----------------	-----

Funkcje

suitable for fine strand conductors	Tak
-------------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	80 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość produktu	43 mm
Wysokość produktu	65.9 mm
Szerokość produktu	82.4 mm

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
------------------	--------------------

Wypożażenie

Liczba wyjść	7
Liczba wejść	7

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak