



KH70G

Zacisk rozgałęźny 1-polowy 4x70mm²/pole 1xL/szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
Montaż	Szyna DIN

Funkcje

suitable for fine conductors w/o cable end sleeve	Tak
suitable for extra fine conductors w/o cable sleeve	Tak

Prąd

Prąd znamionowy In	160 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	48.7 mm
Wysokość produktu	60 mm
Szerokość produktu	32.8 mm

Materiał

Kolor	szary
-------	-------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
------------------	--------------------

Wyposażenie

Liczba wyjść	2
Liczba wejść	2

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak