



KXA0411

### Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE 4mm<sup>2</sup>

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	26 A
-----------------	------

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
--	-----

##### Wymiary

Wysokość	51,50 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	6 mm

##### Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

##### Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7030
Materiał	Poliamid (PA)