



KXA04KD

Zacisk pomiarowy 800V/20A 4mm²

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	20 A
-----------------	------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
--	-----

Wymiary

Wysokość	49,50 mm
Szerokość	48 mm
Głębokość	6 mm

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 6 mm ²

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7030
Materiał	Poliamid (PA)

Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
-----------	-----------