



KXA04VB

### Zacisk przelotowy mostek pionowy 4mm<sup>2</sup>

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	32 A
-----------------	------

##### Wymiary

Wysokość	70,50 mm
Szerokość	61,60 mm
Głębokość	6 mm

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Materiały

Kolor	Czarny
Materiał	Poliamid (PA)

##### Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------