



KXB04F5

Zacisk szeregowy z miejscem na bezpiecznik gG(5x20) 4mm²

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Prąd

Prąd znamionowy I _n	6.3 A
--------------------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	8 mm
Wysokość produktu	54.5 mm
Szerokość produktu	77.2 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
Energia tracona w przewodach	1 W

Materiał

Kolor	szary
Kolor	ciemnoszary
Materiał	Poliamid (PA)

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	0,5 / 6mm ²
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak