



L00

Podstawa bezpiecznikowa NH00 3P 160A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	160 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00
---------------------------------	------

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk klatkowy
------------------------------	-----------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	8 - 8 Nm
Montaż na	Płyta montażowa
Możliwość montażu pionowego	Tak

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,95 W
--	--------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i	8000 V
------------------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP00
----------------------	------