



L00C

Podstawa bezpiecznikowa NH00 4P 160A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 160 A

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

Architektura

Liczba biegunów 4

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wejściowego Zacisk klatkowy

Instalacja, montaż

Montaż na System szyn

Możliwość montażu pionowego Tak

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 10,60 W

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 8 V

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP00