



L00R

## Podstawa bezpiecznikowa NH00 SaS 3P 160A 690VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 160 A

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH000 - NH00

#### Architektura

Liczba biegunów 3

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wejściowego Zacisk klatkowy

#### Instalacja, montaż

Montaż na System szyn

Możliwość montażu pionowego Tak

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 6,51 W

#### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 8 V

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP00