



L063L

## Podstawa bezpiecznikowa D02 3P 35A z pokrywą izolacyjną W27mm

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A

#### Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

#### Instalacja, montaż

Montaż na	System szyn
Nominalny moment dokręcania	2,50 - 2,50 Nm

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk kłatkowy
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W
--	-----

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
Charakterystyka bezpiecznika	gG ; gR

#### Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

#### Wymiary

Wysokość	201 mm
Szerokość	27 mm
Długość	72 mm
Odległość szyn zbiorczych	60 mm