



L14D

## Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25A z pokrywą izolacyjną

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
-----------	-----------

#### Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,30 W
--	--------

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	DII - DIII
---------------------------------	------------

#### Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

#### Wymiary

Wysokość	25 mm
Szerokość	44 mm
Długość	75 mm