



L25L

### Podstawa bezpiecznikowa DII 3P 25A z pokrywą izolacyjną W45mm

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A

##### Instalacja, montaż

Montaż na	System szyn
-----------	-------------

##### Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,50 W
--	--------

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	DII
---------------------------------	-----

##### Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

##### Wymiary

Wysokość	50 mm
Szerokość	45 mm
Długość	210 mm
Odległość szyn zbiorczych	60 mm