



L5067

tehalit.VK Nit rozporowy 6 grubość zacisku 3-8mm komplet 100szt

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Typ nitu rozprężnego Nit wbijany

Wymiary

Średnica otworu 6 - 6 mm

Rodzaj połączenia

Zakres/rozstaw zacisku 3 - 8 mm

Funkcje

Możliwy demontaż Nie

Materiały

Materiał Polioksymetylen (POM)

Kolor Szary